

Contenu

[Introduction](#)

[Quelle est la sortie d'un câble série de Codian ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe le magnétoscope 2210 de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco à IP, le magnétoscope MSE 8220 de TelePresence Cisco, des Produits IP LE gw 3510 de la TelePresence Cisco le RNIS LE gw 3241, de la TelePresence Cisco le RNIS LE gw MSE 8321, de la TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MCU 4505, du superviseur MSE 8050 de TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MSE 8000, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510 et du Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

Q. Quelle est la sortie d'un câble série de Codian ?

A.

Broche mâle de RJ45	se connecte à	Broche DB9 femelle
1	--	8
2	--	6
3 MCU TX	--	2
4 GND	--	5
5 GND	--	5
6 MCU RX	--	3
7	--	4
8	--	7

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)